

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl pojízdný, elektricky výškově nastavitelný, kabel, vlevo dvířka, vpravo 4 zásuvky, Deska Eluplan tmavá, 20x20G, Délka desky: 1500/DEmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	924517 1500/DE
GTIN	4062406101855
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom, odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou a nosnosťou 75 kg. Skriňa zásuvky 24G centrálné uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou.

Plynule elektricky výškově nastavitelný. Nastavenie výšky tlačidlom.

S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s **polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy**, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaní vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Pripojovací kábel s dĺžkou 8 m. S nemeckou Schuko zástrčkou.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s Ø < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Osadenie:

Výška dvier (vlevo) mm: 525

Pocet výškově prestavitelných spodkov zásuviek (vlevo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškově nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Rozsah prestavenia výšky	850 - 1050 mm
Materiál Koleso	Polyuretán
Hmotnosť	165,9 kg
ComfortClose	nie
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Séria	Ready-to-go
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
Posuvná rukoväť	nie
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
maximálna sila zdvihu	6000 N
Počet dvier	1
Rýchlosť zdvihu	9 mm/s
Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Princíp prestavenia výšky	elektrický
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
spúšťačí	áno
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Materiál pracovná doska	Eluplan tmavý
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm

Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Napájacie napätie	250 V
Počet zásuviek	4
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	850-1050 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12

914226 KO12

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 200	927805 200
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100	927805 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 150	927805 150