

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl pojízdný, elektricky výškově nastavitelný, kabel, vlevo dvířka, vpravo 4 zásuvky, Buková deska Multiplex, 20×20G, Délka desky: 1500/DEmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	924514 1500/DE
GTIN	4062406101848
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom, odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou a nosnosťou 75 kg. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou.

Plynule elektricky výškově nastavitelný. Nastavenie výšky tlačidlom.

S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s **polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy**, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaní vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Pripojovací kábel s dĺžkou 8 m. S nemeckou Schuko zástrčkou.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s Ø < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Osadenie:

Výška dvier (vľavo) mm: 525

Pocet výškově prestavitelných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškově nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Počet dvier	1
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Rozsah prestavenia výšky	850 - 1050 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Princíp prestavenia výšky	elektrický
ComfortClose	nie
spúšťací	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Séria	Ready-to-go
Napájacie napätie	250 V
Materiál Koleso	Polyuretán
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
maximálna sila zdvihu	6000 N
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Rýchlosť zdvihu	9 mm/s
Hmotnosť	179,9 kg
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm

Posuvná rukoväť	nie
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Počet zásuviek	4
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	850-1050 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou
Výška čela zásuvky 75

927805 75

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 150	927805 150
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 200	927805 200
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100	927805 100