

Garant**Upichovacia doštička s drážkou, HB7010, Šírka zápichu w: 1,65mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273665 1,65
GTIN	4045197719232
Trieda položky	21L

Popis**Použitie:**

S upínacím držiakom na upichovaciú doštičku 3 mm.

Upozornenie:

Nosníky reznej hrany sa musia dorobiť tak, aby sa prispôsobili šírke upichovania.

Technický opis

a_r	1,9 mm
pre poistný krúžok podľa DIN471/472	1,5 mm
Šírka zápichu w	1,65 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	K
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010
Drážky podľa normy	DIN 471

Drážky podľa normy	DIN 472
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	230	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	190	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	140	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	70	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		