

Garant GRIDLINE

**Pracovní stół, elektricky pojezdny, vľavo dvierka, vpravo 4 zásuvky,  
Bambusová doska, 20x20G, Dĺžka dosky: 1250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	925421 1250
GTIN	4062406101893
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka 24 G, skrinka s dverami 16 G s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom, odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou a nosnosťou 75 kg.

Napájanie pohonnej jednotky pomocou zabudovaného akumulátora.

Pohonná jednotka: Maximálna rýchlosť **4 km/h**, smer pojazdu dopredu a dozadu, svetlá výška 30 mm, gumené koliesko, ktoré nezanecháva po sebe stopy, mechanické núdzové odblokovanie, počuteľný zvuk (pohon) 45 dB(A).

S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s **polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy**, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaní vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

**Funkcia:**

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

**Osadenie:**

Výška dvier (vľavo) mm: 625

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 200, 250

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

## Technický opis

Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Hmotnosť	171 kg
Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Výška	950 mm
Počet zásuviek	4
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
maximálna sila zdvihu	400 N
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Podkladová konštrukcia Šírka	1100 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Posuvná rukoväť	áno
ComfortClose	nie
spúšťačí	nie
Séria	Ready-to-go
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	625 mm
Menovité napätie	24 V
Dĺžka pracovnej dosky	1250 mm

Materiál pracovná doska	bambus
Počet dvier	1
Menovitý výkon	73 W
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Druh batérie	Li-Ion
Stupeň ochrany krytom IP	IP X4
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	25 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

## Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
	927805 200

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou  
Výška čela zásuvky 200

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou  
Výška čela zásuvky 250

927805 250

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou  
Výška čela zásuvky 100

927805 100