

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl, elektricky pojazdný, vľavo dvierka, vpravo 4 zásuvky, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	925424 1250
GTIN	4062406101909
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka 24 G, skrinka s dverami 16 G s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom, odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou a nosnosťou 75 kg.

Napájanie pohonnej jednotky pomocou zabudovaného akumulátora.

Pohonná jednotka: Maximálna rýchlosť **4 km/h**, smer pojazdu dopredu a dozadu, svetlá výška 30 mm, gumené koliesko, ktoré nezanecháva po sebe stopy, mechanické núdzové odblokovanie, počuteľný zvuk (pohon) 45 dB(A).

S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s **polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy**, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaní vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Funkcia:

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

Osadenie:

Výška dvier (vľavo) mm: 625

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 200, 250

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

spúšťací	nie
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Počet zásuviek	4
Menovité napätie	24 V
Hmotnosť	171 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
maximálna sila zdvíhu	400 N
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
ComfortClose	nie
Posuvná rukoväť	áno
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Menovitý výkon	73 W
Podkladová konštrukcia Šírka	1100 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvková skrinka Úžitková výška	625 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1250 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm
Počet dvier	1
Séria	Ready-to-go
Výška	950 mm

Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Druh batérie	Li-Ion
Stupeň ochrany krytom IP	IP X4
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	25 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100	927805 100
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 200	927805 200
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 250	927805 250