

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, elektricky poháněný, vlevo dvířka, vpravo 4 zásuvky, Deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka desky: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	925427 1250
GTIN	4062406102111
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka 24 G, skrinka s dverami 16 G s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom, odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou a nosnosťou 75 kg.

Napájanie pohonnej jednotky pomocou zabudovaného akumulátora.

Pohonná jednotka: Maximálna rýchlosť **4 km/h**, smer pohozdu dopredu a dozadu, svetlá výška 30 mm, gumené koliesko, ktoré nezanecháva po sebe stopy, mechanické núdzové odblokovanie, počuteľný zvuk (pohon) 45 dB(A).

S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s **polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy**, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaní vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Funkcia:

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

Osadenie:

Výška dvier (vľavo) mm: 625

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 200, 250

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

ComfortClose	nie
maximálna sila zdvihu	400 N
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Menovité napätie	24 V
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Séria	Ready-to-go
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	625 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1250 mm
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm
Materiál pracovná doska	Eluplan tmavý
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	171 kg
Počet zásuviek	4
Posuvná rukoväť	áno
Výška	950 mm
Menovitý výkon	73 W
Podkladová konštrukcia Šírka	1100 mm
Počet dvier	1

Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
spúšťací	nie
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Druh batérie	Li-Ion
Stupeň ochrany krytom IP	IP X4
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	25 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100	927805 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 200	927805 200

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou
Výška čela zásuvky 75

927805 75

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12

914226 KO12

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou
Výška čela zásuvky 250

927805 250