

Garant GRIDLINE

Šesthranný pracovný stôl, 20×20G, Model: 7**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	925804 7
GTIN	4062406102142
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Šesthranný pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Model 6 so **6 zásuvkami**, Model 7 so **7 zásuvkami** na blok.

Pracovná plocha z buku Multiplex s hrúbkou 50 mm, lepená vodotesne. S bezfarebným lakom s UV ochranou.

Osadenie:

Výška cele zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Rozsah balenia:

6 zásuvkových skriniek, 6 vložených plechov, pracovná doska, upevňovací materiál.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek a dvierok v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Výška	850 mm
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom

Zásuvková skrinka Výška	800 mm
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Hmotnosť	640 kg
Počet zásuviek	7
ComfortClose	nie
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Séria	vario
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	2000 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Šesťhranný pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
--------------------------------	------------

Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200