

Garant GRIDLINE

Šesťhranný pracovný stôl, 20×20G, Model: T3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	925814 T3
GTIN	4062406102159
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Šesťhranný pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Pracovná plocha z buku Multiplex s hrúbkou 50 mm, lepená vodotesne. S bezfarebným lakom s UV ochranou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 100

Výška dverí mm: 425

Rozsah balenia:

6 zásuvkových skriniek, 6 vložených plechov, pracovná doska, upevňovací materiál.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek a dverok v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Zásuvková skrinica Výška	800 mm
Zásuvková skrinica Šírka	600 mm

Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hmotnosť	462 kg
Výška	850 mm
Počet zásuviek	3
ComfortClose	nie
Séria	vario
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečníka (drevo)	2000 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Šesťhranný pracovný stôl

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21