


**HOLEX****XNEX 080608, HUM310, Typ: ALU**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215104 ALU
GTIN	4062406103071
Trieda položky	22A

## Popis

### Prevedenie:

Obojstranná otočná rezná platnička z tvrdokovu s 2×3 reznými hranami na **rohové frézovanie**. 6 rezných hrán zabezpečuje vysokú hospodárnosť vďaka nízkej cene za jednu reznú hranu.

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Technický opis

Typ	HLINÍK
Posuv $f_z$ na zub	0,15 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNEX 080608
Typ	HUM310
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	4 mm
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	1100	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1100	N
Hliník > 10 % si	vhodný	900	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		