

**XNEX 080608, HBM015 , Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215106 ST1400
GTIN	4062406103088
Trieda položky	22A

Popis

Prevedenie:

6 rezných hrán zabezpečuje vysokú hospodárnosť vďaka nízkej cene za jednu reznú hranu. Obojstranná otočná rezná platnička z tvrdokovu s 2×3 reznými hranami na **rohové frézovanie**.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,21 mm
Typ	ST1400
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNEX 080608
Typ	HBM015
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	4 mm
Počet výmien/rezných hrán	6

Povrchová úprava	CVD
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	200	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		