

Garant**Upichovacia / zapichovacia doštička, CU7025, Šírka zápichu w: 1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273672 1,5
GTIN	4045197719300
Trieda položky	21J

Popis**Prevedenie:**

Lámač triesok pre malé \varnothing a zníženie reznej sily.

Technický opis

Šírka zápichu w	1,5 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Povrchová úprava	bez povlaku
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CU7025
Uhlový Polomer r	0,1 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívatel'ovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	140	P
kontinuálne	vhodný		
suché	vhodný		