

Garant**Upichovacia planžeta HSS, neutrálna, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w: 19/3,1mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273560 19/3,1
GTIN	4045197719171
Trieda položky	21U

Popis

Vhodné pre:

Držiak č. 273984 – 273994 alebo č. 319132 / 319133 (držiak VDI).

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

Výška planžety h ₅	19 mm
Šírka zápichu w	3,1 mm
pre maximálny Ø obrobka	40 mm
maximálna hĺbka vpichu t _{max}	21 mm
Celková dĺžka L	86 mm
Rezný materiál	HSS
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta

