

Garant**Vložka pre otočný sústružnícky hrot, Typ: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320625 4
GTIN	4045197719713
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Vysoká flexibilita vďaka rôznym geometriám s tým istým podporným nástrojom.**
- **Kompletne tvrdený a brúsený**
- **Rýchla a úsporná výmena v prípade opotrebovania.**

Vhodné pre:

Otočný sústružnícky hrot č.320615 veľ. 320617, č. 320659 veľ. 2, č. 321265 veľ. 3; č. 321335 veľ. 2.

Technický opis

menší Ø vrcholu D ₁	13 mm
Úžitková dĺžka L ₁	23 mm
Ø stopky d	12 mm
Vonkajší Ø D	28 mm
Uhol špičky	60 Stupeň
Rozmer cez steny	17 mm

vhodné pre farebný kód

K12

Druh produktu

Strediaci hrot