



Račňové nožnice na káble s ocelovou armatúrou (káble SWA), Celková dĺžka: 315mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	731250 315
GTIN	4003773078562
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Rezné hrany s presným brúsením a indukčne kaleným ostrím.

Použitie:

Na strihanie ocelou pancierovaných káblov (káble SWA) jednou a dvoma rukami. Ideálne na použitie v stiesnených priestoroch.

Materiál:

Špeciálna nástrojová ocel špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradný otočný nôž č. 731251.

Upozornenie:

Nevhodné na rezanie káblov ACSR a ocelových lán.

Technický opis

Celková dĺžka	315 mm
Výkon v strihu	380 mm ²
Výkon v strihu do Ø	45 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Špeciálna nástrojová ocel špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji

s funkciou račne

áno

Druh produktu

Nožnice

Príslušenstvo

Otočný nôž pre nožnice na káble SWA s račňou vrátane skrutky a matice Typ 315

731251 315