



Prístroj na meranie klimatických veličín súprava na meranie prúdenia vzduchu, Typ: HD



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474162 HD
GTIN	4029547019364
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Prístroj na meranie klimatických veličín Testo 440 **na meranie prietoku a objemovému toku vo vetracích potrubiach (m/s, m³/h)**. Meracia sonda so žeraviacim drôtom (hlava sondy 9 mm) na malé prúdy vzduchu do 30 m/s. Vrátane snímaca teploty.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Prístroj na meranie klimatických veličín Testo 440 č. 474141 veľ. 440, 3 x batérie Mignon typu AA, USB kábel, kufrík č. 474161 veľ. K a kalibračný protokol. IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 30 m/s
Najväčšia prípustná chyba (m/s + % od nameranej hodnoty)	±0,03 + 4 % (0 až 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 až 30 m/s)

Prevádzková teplota	-20 - 70 °C
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Typ batérií	Mignon, AA
Počet obsiahnutých batérií	3
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Rozhranie	USB rozhranie
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Prístroj na meranie klimatických veličín

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6