

Garant

Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 12 mm, pre kopírovacie frézy, tupá kónická



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212768 HART
GTIN	4062406103149
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

· **Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: $\pm 0,015$ mm.**

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.

Technický opis

Typ	TVRDÁ
Typ	HB7705
Uhlový Polomer	1 mm
Rezný materiál	HM
Polomer Wiper axiálny	12 mm
Polomer Wiper radiálny	24 mm
Polomer rezania R_1	1 mm
Dĺžka britov L_c	6 mm

Technický list

Posuv f_z v oceli $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Posuv f_z v oceli $< 60 \text{ HRC}$	0,05 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie