

**Garant****Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 16 mm tupá kónická, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 212776 ST1400 |
| GTIN             | 4062406103163 |
| Trieda položky   | 21A           |

**Popis****Prevedenie:****Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.****· Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia:  $\pm 0,015$  mm.****Technický opis**

|  |        |
|--|--------|
| Typ  | ST1400 |
| Typ  | HB4015 |
| Uhlový Polomer                                 | 1 mm   |
| Rezný materiál                                 | HM     |
| Polomer Wiper axiálny                          | 16 mm  |
| Polomer Wiper radiálny                         | 32 mm  |
| Polomer rezania $R_1$                          | 1 mm   |
| Dĺžka britov $L_c$                             | 8 mm   |
| Posuv $f_z$ v oceli $< 1400$ N/mm <sup>2</sup> | 0,1 mm |

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Posuv $f_z$ v oceli < 60 HRC | 0,08 mm                              |
| Počet výmien/rezných hrán    | 1                                    |
| Povrchová úprava             | TiN                                  |
| Druh produktu                | Otočné rezné platničky na frézovanie |