

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 16 mm tupá kónická, Typ: HART****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212776 HART
GTIN	4062406103170
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020. Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: $\pm 0,015$ mm.

Technický opis

Typ	TVRDÁ
Typ	HB7705
Uhlový Polomer	1 mm
Rezný materiál	HM
Polomer Wiper axiálny	16 mm
Polomer Wiper radiálny	32 mm
Polomer rezania R_1	1 mm
Dĺžka britov L_c	8 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,1 mm

Posuv f_z v oceli < 60 HRC	0,08 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie