

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 20 mm tupá kónická, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212784 ST1400
GTIN	4062406103194
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:****Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.****· Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: $\pm 0,015$ mm.****Technický opis**

Typ	ST1400
Typ	HB4015
Uhlový Polomer	2 mm
Rezný materiál	HM
Polomer Wiper axiálny	20 mm
Polomer Wiper radiálny	40 mm
Polomer rezania R_1	2 mm
Dĺžka britov L_c	10 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,15 mm

Posuv f_z v oceli < 60 HRC	0,1 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie