

**Garant****Vložka pre otočný sústružnícky hrot, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320625 1
GTIN	4045197719089
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

- **Vysoká flexibilita vďaka rôznym geometriám s tým istým podporným nástrojom.**
- **Kompletne tvrdený a brúsený**
- **Rýchla a úsporná výmena v prípade opotrebovania.**

**Vhodné pre:**

Otočný sústružnícky hrot č.320615 veľ. 320617, č. 320659 veľ. 2, č. 321265 veľ. 3; č. 321335 veľ. 2.

**Technický opis**

Ø stopky d	12 mm
menší Ø vrcholu D <sub>1</sub>	4 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	32 mm
Vonkajší Ø D	14 mm
Uhol špičky	30 Stupeň
Uhol špičky	60 Stupeň

Rozmer cez steny	12 mm
vhodné pre farebný kód	K12
Druh produktu	Strediaci hrot