

**Garant****Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 32 mm tupá kónická, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212799 ST1400
GTIN	4062406103354
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:****Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.****· Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia:  $\pm 0,015$  mm.****Technický opis**

Typ	ST1400
Typ	HB4015
Uhlový Polomer	4 mm
Rezný materiál	HM
Polomer Wiper axiálny	32 mm
Polomer Wiper radiálny	64 mm
Polomer rezania $R_1$	4 mm
Dĺžka britov $L_c$	16 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,22 mm

Posuv $f_z$ v oceli < 60 HRC	0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie