



## Upínacia matica ER s nastavením obvodového hádzania, pre ER: 16



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309619 16
GTIN	2050002004016
Trieda položky	33E

### Popis

**Prevedenie:**

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Nastavenie obvodovej hádzavosti na nulu pomocou 6 skrutiek.

**Vhodné pre:**

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.  
Veľmi vhodné pre sústruhy, statické a poháňané nástroje.

**Zvláštne príslušenstvo:**

ER upínací kľúč, č. 309680 – 309740.  
Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

**Upozornenie:**

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!  
Do 6000 s/1 min 600.

### Technický opis

pre ER	16 mm
Vonkajší Ø D	34 mm

Celková délka L	21 mm
Závit	M22×1,5
Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínacia matica