



Upínacia matica ER s nastavením obvodového hádzania, pre ER: 40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309619 40
GTIN	2050002004047
Trieda položky	33E

Popis

Prevedenie:

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Nastavenie obvodovej hádzavosti na nulu pomocou 6 skrutiek. **S drážkami.**

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.
Veľmi vhodné pre sústruhy, statické a poháňané nástroje.

Zvláštne príslušenstvo:

ER upínací kľúč, č. 309680 – 309740.
Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!
Do 6000 s/1 min 600.

Technický opis

Celková dĺžka L	27,5 mm
Vonkajší Ø D	78 mm

pre ER	40 mm
Závit	M50×1,5
Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínacia matica