



Upínacia matica ER s nastavením obvodového hádzania, pre ER: 32



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309619 32
GTIN	2050002004030
Trieda položky	33E

Popis

Prevedenie:

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Nastavenie obvodovej hádzavosti na nulu pomocou 6 skrutiek. **S drážkami.**

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.
Veľmi vhodné pre sústruhy, statické a poháňané nástroje.

Zvláštne príslušenstvo:

ER upínací kľúč, č. 309680 – 309740.
Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!
Do 6000 s/1 min 600.

Technický opis

Závit	M40×1,5
pre ER	32 mm

Vonkajší Ø D	63 mm
Celková dĺžka L	23 mm
Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínacia matica