

Garant**Synchronná nástrojová hlava na ER25, Stopka závitníka-Ø d2: 9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338185 9
GTIN	4062406103613
Trieda položky	31P

Popis**Prevedenie:**

- **Rezanie vnútorných závitov alebo tvarovanie závitov na strojoch so synchronným vretenom.**
- **Minimálne vyrovnanie dĺžky: +0,5 mm/-0,2 mm.**
- **Kompenzácia chýb synchronizácie, čo poskytuje lepšiu kvalitu závitov a výrazne vyššiu životnosť.**
- **Na upínacie kliešte a poháňané stroje podľa ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Vhodné pre ľavé a pravé závit.**

Prevedenie reklamného textu:

- **Minimálne vyrovnanie dĺžky: +0,5 mm/-0,2 mm.**
- **Kompenzácia chýb synchronizácie, čo poskytuje lepšiu kvalitu závitov a výrazne vyššiu životnosť.**

Vhodné pre:

Synchronne upnutie ER č. 338180.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁	40 mm
Stopka štvorhran	7 mm
Pre Ø stopky závitníka d ₂ DIN 374/376	M12
Pre Ø stopky závitníka d ₂ DIN 371	M9
Ø D ₂	19 mm

Vnútorné chladenie

áno, s max. 50 bar

Druh produktu

adaptér závitníka