

HOLEX**Klieština ER, ER 16, Menovitý upínací Ø d: 5/32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308920 5/32
GTIN	4062406103798
Trieda položky	32Z

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Upozornenie:

Upínacie klieštiny ER16, ER25 a ER32 bez tesnenia dostupné aj v palcových veľkostiach cez eShop.

Ø upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. Ø 10 – 9 mm, okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

Technický opis

Upínač	ER 16
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	426 E
Vonkajší Ø D	17 mm
Celková dĺžka L	27,5 mm
Druh produktu	Upínacia klieština

