

Garant**držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273760 25/4
GTIN	4045197719928
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita. 8xw

Upozornenie:

Maximálny \varnothing = obmedzený \varnothing obrobku z dôvodu konštrukcie.

Od hĺbky drážky 19,5 mm (do šírky drážky 3 mm) alebo od hĺbky drážky 24,5 mm (od šírky drážky 4 mm) prichádza do kontaktu s obrobkom druhá rezná hrana. To môže viesť k tvoreniu rýh.

V prípade potreby použite jednosečné drážkovacie doštičky č. 273656 – 273670.

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	51 mm
Funkčná šírka L_4	26,5 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Hĺbka vpichu t_{\max}	32,5 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Celková dĺžka L	150 mm
Maximálny \varnothing	65 mm
Šírka stopky b	25 mm
Druh použitia	pravé

Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Upevňovacia skrutka Typ 6	279815 6
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600