

## Plochý magnet s otvorom, Neodym, Ø: 20mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 085932 20     |
| GTIN             | 5012095608486 |
| Trieda položky   | 08Q           |

### Popis

#### Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

#### Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

### Technický opis

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| maximálna tepelná odolnosť | 80 °C                 |
| Ø                          | 20 mm                 |
| Výška                      | 6 mm                  |
| Ø otvora                   | 4,5 mm                |
| Menovitá prídržná sila     | 105 N                 |
| Materiál magnetické jadro  | Neodym                |
| Druh produktu              | Plochý upínací magnet |

