

Garant**držák na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 25/1,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273751 25/1,5
GTIN	4045197720078
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Funkčná šírka L_4	26,5 mm
Šírka zápichu w	1,5 mm
Hĺbka vpichu t_{\max}	4,5 mm
Dĺžka hlavy L_1	29 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Celková dĺžka L	150 mm
Šírka stopky b	25 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držák

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 6	279815 6
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600