

HOLEX**Upínacia klieština ER pre závitníky, ER11, Menovitý upínací Ø d: 4,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309399 4,5
GTIN	4062406104467
Trieda položky	32Z

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.
S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 70 bar!).

Vhodné pre:

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

Upozornenie:

HOLEX[®] upínacie klieštiny ER nie sú kompatibilné s Centro-P a HiRunER klieštinovými skľučovadlami. S tesnením.

Technický opis

Upínač	ER11
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	4031 E
Vonkajší Ø D	11,3 mm
Celková dĺžka L	18 mm

Druh produktu

Upínacia klieština