

Garant**držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 20/1,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273757 20/1,5 |
| GTIN | 4045197720184 |
| Trieda položky | 21W |

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

Technický opis

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Šírka zápichu w | 1,5 mm |
| Hĺbka vpichu t_{\max} | 10,5 mm |
| Dĺžka hlavy L_1 | 30 mm |
| Skrutka | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Funkčná šírka L_4 | 21,5 mm |
| Celková dĺžka L | 125 mm |
| Šírka stopky b | 20 mm |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| možné axiálne zapichovanie | áno |

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659906 1600

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Upevňovacia skrutka Typ 6

279815 6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600