

Plochý magnet s otvorom, Neodym, Ø: 40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085932 40
GTIN	5012095608516
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

Technický opis

Výška	8 mm
Ø	40 mm
Ø otvora	5,5 mm
Menovitá prídržná sila	500 N
maximálna tepelná odolnosť	80 °C
Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

