

Plošný magnet, 2-dielna súprava so závitovým puzdrom, Neodym, Ø: 88mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085927 88
GTIN	5012095608448
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

- Odtienený plochý upínací magnet s 3- až 6-násobnou prídržnou silou oproti magnetom z tvrdého feritu.
- Odolnosť voči korózii a ochrana povrchu pogumovaním povrchu.
- Pogumovanie zvyšuje bočné prídržné sily.
- Jadro magnetu z neodymu.

Použitie:

Na lakovanom povrchu bez škrabancov a zošmyknutia.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

Menovitá prídržná sila	420 N
Závit	M8 mm
Materiál povrch	pogumovaný
Puzdro závit	áno
Výška so závitom	17 mm
Výška	8,5 mm
Ø	88 mm

Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet