

Plošný magnet, 2-dielna súprava so závitovým puzdrom, Neodym, Ø: 43mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085927 43
GTIN	5012095608400
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

- **Odtienený plochý upínací magnet s 3- až 6-násobnou prídržnou silou oproti magnetom z tvrdého feritu.**
- **Odolnosť voči korózii a ochrana povrchu pogumovaním povrchu.**
- **Pogumovanie zvyšuje bočné prídržné sily.**
- **Jadro magnetu z neodymu.**

Použitie:

Na lakovanom povrchu bez škrabancov a zošmyknutia.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

Výška	6 mm
Menovitá prídržná sila	85 N
Závit	M4 mm
Puzdro závit	áno
Materiál povrch	pogumovaný
Výška so závitom	10,5 mm
Ø	43 mm

Materiál magnetické jadro

Neodym

Druh produktu

Plochý upínací magnet

Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom 10-dielne
Závit M4

085921 M4