

Garant**Držiak na vrtáky do plného Tvar ADB, SK 40, Pre Ø stopky D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301285 20
GTIN	4062406104948
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Poloha závitového kolíka ku kuželovému záhlbníku v plnom vrtáku je posunutá o 0,4 mm.
- Pri ťahovaní sa zväčšený Ø zariadenia upne na kontaktnú plochu.
- To poskytuje lepšiu podporu pre vyššiu rýchlosť podávania.
- Vysoká presnosť obvodového hádzania vďaka 3 µm rovno brúsenej kontaktnej ploche.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Použitie:

Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.

Vhodné pre:

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806, upínací kľúč AB č. 308820 – 308835, náhradná skrutka č. 309907, 309908.

Technický opis

Pre Ø stopky D ₁	20 mm
Vonkajší Ø D	40 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	65 mm
Upínač	SK 40

Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Upnutie pre vrtáky do plného

Príslušenstvo

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Momentové kľúče prepínateľnou račnou Maximálny ťahovací moment 200	656050 200
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
ER upínací kľúč1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 40	309700 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
ER upínací kľúč pre klieštinové upínače ER 40	309680 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Momentový nástavec pre mini maticu ER pre klieštinové upínače ER 20	309745 20
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
	308630 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308806 40

Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M

308670 40M

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308620 40

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308790 40

Kľúč pre mini maticu ER pre klieštinové upínače ER 20

309740 20

Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308802 40

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308660 40

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40

308740 40

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308650 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308820 40

Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308610 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308830 40