

Garant**Držiak na vrtáky do plného Tvar ADB, SK 40, Pre Ø stopky D1: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301285 25
GTIN	4062406104955
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Poloha závitového kolíka ku kuželovému záhlbníku v plnom vrtáku je posunutá o 0,4 mm.
- Pri ťahovaní sa zväčšený Ø zariadenia upne na kontaktnú plochu.
- To poskytuje lepšiu podporu pre vyššiu rýchlosť podávania.
- Vysoká presnosť obvodového hádzania vďaka 3 µm rovno brúsenej kontaktnej ploche.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Použitie:

Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.

Vhodné pre:

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806, upínací kľúč AB č. 308820 – 308835, náhradná skrutka č. 309907, 309908.

Technický opis

Pre Ø stopky D ₁	25 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Vonkajší Ø D	45 mm
Upínač	SK 40

Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Upnutie pre vrtáky do plného

Príslušenstvo

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Kľúč pre mini maticu ER pre klieštinové upínače ER 25	309740 25
ER upínací kľúč1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 40	309700 40
	308820 40

Upínacie klúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

Momentové klúče prepínateľnou račnou Maximálny ťahovací moment 200

656050 200

Upínacie klúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308830 40

ER upínací klúč 1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 25

309700 25

Ťažné čapy utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308620 40

Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308790 40

ER upínací klúč pre klieštinové upínače ER 25

309680 25

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40

308740 40

Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308795 40

ER upínací klúč pre klieštinové upínače ER 40

309680 40

Momentový nástavec pre mini maticu ER pre klieštinové upínače ER 25

309745 25

Ťažný čap Hurco 90° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308806 40

Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308765 40

Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308660 40

Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308760 40