

**Garant****Držiak na vrtáky do plného Tvar ADB, SK 50, Pre Ø stopky D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301287 20
GTIN	4062406104986
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Poloha závitového kolíka ku kuželovému záhlbníku v plnom vrtáku je posunutá o 0,4 mm.
- Pri ťahovaní sa zväčšený Ø zariadenia upne na kontaktnú plochu.
- To poskytuje lepšiu podporu pre vyššiu rýchlosť podávania.
- Vysoká presnosť obvodového hádzania vďaka 3 µm rovno brúsenej kontaktnej ploche.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

**Popis:**

WSP plný vrták

Upínač nástroja

Brúsená dosadacia plocha

Tvar ADB

**Použitie:****Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.****Vhodné pre:**

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806, upínací kľúč AB č. 308820 – 308835, náhradná skrutka č. 309907, 309908.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
-------------------------	-------

Vonkajší Ø D	40 mm
Pre Ø stopky D <sub>1</sub>	20 mm
Upínač	SK 50
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Upnutie pre vrtáky do plného

## Príslušenstvo

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Momentové kľúče prepínateľnou račnou Maximálny ťahovací moment 200	656050 200
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
	308820 50

Upínacie klúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50

Ťažné čapy Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Ťažné čapy Tvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50