

**Garant****Držiak na vrtáky do plného Tvar ADB, SK 40, Pre Ø stopky D1: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301285 40
GTIN	4062406104979
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Poloha závitového kolíka ku kuželovému záhlbníku v plnom vrtáku je posunutá o 0,4 mm.
- Pri ťahovaní sa zväčšený Ø zariadenia upne na kontaktnú plochu.
- To poskytuje lepšiu podporu pre vyššiu rýchlosť podávania.
- Vysoká presnosť obvodového hádzania vďaka 3 µm rovno brúsenej kontaktnej ploche.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

**Použitie:**

Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.

**Vhodné pre:**

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806, upínací kľúč AB č. 308820 – 308835, náhradná skrutka č. 309907, 309908.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	60 mm
Pre Ø stopky D <sub>1</sub>	40 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	115 mm
Upínač	SK 40

Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Upnutie pre vrtáky do plného

## Príslušenstvo

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
ER upínací kľúč pre klieštinové upínače ER 40	309680 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Momentové kľúče s prepínateľnou račňou Maximálny ťahovací moment 200	656050 200
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40

ER upínací klíč 1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 40	309700 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažné čapy utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Upínacie klúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažné čapy utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituu tesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40