

Plošný magnet neodym, 2-dielna sada so závitovým strmeňom, Neodym, Ø: 43mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085926 43
GTIN	5012095608394
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- Odtienený plochý upínací magnet s 3- až 6-násobnou prídržnou silou oproti magnetom z tvrdého feritu.
- Odolnosť voči korózii a ochrana povrchu pogumovaním povrchu.
- Pogumovanie zvyšuje bočné prídržné sily.
- Jadro magnetu z neodymu.

Použitie:

Na lakovanom povrchu bez škrabancov a zošmyknutia.

Technický opis

Závit	M6 mm
Ø	43 mm
Materiál povrch	pogumovaný
Menovitá prídržná sila	85 N
Výška so závitom	21 mm
Výška	6 mm
Materiál magnetické jadro	Neodym

Druh produktu

Plochý upínací magnet