

Garant**držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 16/1,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273758 16/1,5
GTIN	4045197720313
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

Technický opis

Hĺbka vpichu t_{\max}	10,5 mm
Funkčná šírka L_4	16 mm
Dĺžka hlavy L_1	30 mm
Šírka zápichu w	1,5 mm
Skrutka	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Celková dĺžka L	100 mm
Šírka stopky b	16 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 4

279815 4

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500