

Plošný magnet, 2-dielna súprava so závitovým puzdrom, Neodym, Ø: 66mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 085927 66 |
| GTIN | 5012095608424 |
| Trieda položky | 08Q |

Popis**Prevedenie:**

- Odtienený plochý upínací magnet s 3- až 6-násobnou prídržnou silou oproti magnetom z tvrdého feritu.
- Odolnosť voči korózii a ochrana povrchu pogumovaním povrchu.
- Pogumovanie zvyšuje bočné prídržné sily.
- Jadro magnetu z neodymu.

Použitie:

Na lakovanom povrchu bez škrabancov a zošmyknutia.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

| | |
|------------------------|------------|
| Ø | 66 mm |
| Výška so závitom | 15 mm |
| Materiál povrch | pogumovaný |
| Puzdro závit | áno |
| Výška | 8,5 mm |
| Závit | M5 mm |
| Menovitá prídržná sila | 180 N |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Materiál magnetické jadro | Neodym |
| Druh produktu | Plochý upínací magnet |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom10-dielne Závit M5 | 085921 M5 |
|--|-----------|