

Plošný magnet neodym, 2-dielna sada so závitovým strmeňom, Neodym, Ø: 22mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085926 22
GTIN	5012095608370
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- Odtienený plochý upínací magnet s 3- až 6-násobnou prídržnou silou oproti magnetom z tvrdého feritu.
- Odolnosť voči korózii a ochrana povrchu pogumovaním povrchu.
- Pogumovanie zvyšuje bočné prídržné sily.
- Jadro magnetu z neodymu.

Použitie:

Na lakovanom povrchu bez škrabancov a zošmyknutia.

Technický opis

Výška	6 mm
Menovitá prídržná sila	50 N
Závit	M4 mm
Výška so závitom	12,5 mm
Materiál povrch	pogumovaný
Ø	22 mm
Materiál magnetické jadro	Neodym

Druh produktu

Plochý upínací magnet