

Garant**Držiak na vrtáky do plného Tvar ADB, SK 50, Pre Ø stopky D1: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301287 32
GTIN	4062406105006
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Poloha závitového kolíka ku kuželovému záhlbníku v plnom vrtáku je posunutá o 0,4 mm.
- Pri ťahovaní sa zväčšený Ø zariadenia upne na kontaktnú plochu.
- To poskytuje lepšiu podporu pre vyššiu rýchlosť podávania.
- Vysoká presnosť obvodového hádzania vďaka 3 µm rovno brúsenej kontaktnej ploche.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Popis:

WSP plný vrták

Upínač nástroja

Brúsená dosadacia plocha

Tvar ADB

Použitie:**Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.****Vhodné pre:**

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806, upínací kľúč AB č. 308820 – 308835, náhradná skrutka č. 309907, 309908.

Technický opis

Pre Ø stopky D ₁	32 mm
-----------------------------	-------

Vonkajší Ø D	52 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	75 mm
Upínač	SK 50
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Upnutie pre vrtáky do plného

Príslušenstvo

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
ER upínací kľúč1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 32	309700 32
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Momentové kľúče prepínateľnou račňou Maximálny ťahovací moment 200	656050 200

ER upínací klíč pre klieštinové upínače ER 32	309680 32
Ťažné čapytesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Upínacie klúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažné čapytesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50