

HOLEX**Polotovár vyvrtávacej tyče Tvar A, BT 40, Rozmer A: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302889 250
GTIN	4062406105044
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Strmý kužel s nákrúžkom kalené a brúsené. Stopka mäkká na ďalšie opracovanie.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	250 mm
Vonkajší Ø D	63 mm
Ø upnutia D ₁	63 mm
Upínač	BT 40
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	A
Druh produktu	Polotovár vyvrtávacej tyče

Príslušenstvo

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
--	-----------

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40