

**Polotovár vyvrtávacej tyče Tvar A, SK 50, Rozmer A: 315mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301302 315
GTIN	4062406105037
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Strmý kužeľ a zväzok kalený a brúsený.

Materiál:

16 MnCr5

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	315 mm
Vonkajší Ø D	97 mm
Ø upnutia D ₁	97 mm
Upínač	SK 50
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Druh produktu	Polotovár vyvrtávacej tyče

Príslušenstvo

308720 50

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitutesnený
Vhodné pre strmé kužele 50

Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Momentové kľúče prepínateľnou račnou Maximálny ťahovací moment 200	656050 200
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50