

**Polotovar vyvrtávacej tyče, HSK-A 100, Rozmer A: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307027 250
GTIN	4062406105075
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- **Kužel'a nákrúžok kalené a brúsené.**
- **Stopka mäkká na ďalšie opracovanie.**

Použitie:

Na vyhotovenie špeciálnych nástrojov.

Materiál:

16MnCr5

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

Technický opis

Vonkajší Ø D	97 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	250 mm
Ø upnutia D ₁	97 mm
Upínač	HSK-A 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Druh produktu	Polotovar vyvrtávacej tyče

