

HOLEX**Polotovar vyvrtávacej tyče, HSK-A 63, Rozmer A: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307025 160
GTIN	4062406105068
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- Kužel a nákrúžok kalené a brúsené.
- Stopka mäkká na ďalšie opracovanie.

Použitie:

Na vyhotovenie špeciálnych nástrojov.

Materiál:

16MnCr5

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	160 mm
Vonkajší Ø D	63 mm
Ø upnutia D ₁	63 mm
Upínač	HSK-A 63
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Druh produktu	Polotovar vyvrtávacej tyče

Príslušenstvo

Trubička na chladenie HSK pre HSK 63

309880 63