

Garant**Redukčné puzdro, SK 40, Strmý kužel' SK / SK1: 40/40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301272 40/40
GTIN	4062406105105
Trieda položky	31A

Popis**Rozsah balenia:**

S integrovanou spojovacou skrutkou pre upnutie nástroja podľa ISO 7388-1. (pôv. DIN 69871)

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Vonkajší Ø D	63 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Druh produktu	Redukčné puzdro

Príslušenstvo

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
ER upínací klúč1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 40	309700 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Upínacie klúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Upínacie klúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Momentové klúče prepínateľnou račnou Maximálny ťahovací moment 200	656050 200
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
ER upínací klúč pre klieštinové upínače ER 40	309680 40

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre
strmé kužele 40

308740 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený
Vhodné pre strmé kužele 40

308700 40

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308795 40