

**Garant****Redukčné puzdro, SK 50, Strmý kužel SK / SK1: 50/40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 301273 50/40  |
| GTIN             | 4062406105112 |
| Trieda položky   | 31A           |

**Popis****Rozsah balenia:**

S integrovanou spojovacou skrutkou pre upnutie nástroja podľa ISO 7388-1. (pôv. DIN 69871)

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Vonkajší Ø D                     | 70 mm                             |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A          | 70 mm                             |
| Upínač                           | SK 50                             |
| Norma upínača                    | ISO 7388-1                        |
| Tvar                             | A                                 |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 15000 min <sup>-1</sup> |
| Presnosť obvodovej hádzavosti    | ≤ 5 µm                            |
| Druh produktu                    | Redukčné puzdro                   |

**Príslušenstvo**

|   |            |
|---|------------|
| Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50  | 308610 50  |
| Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50   | 308600 50  |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50                          | 308830 50  |
| Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50   | 308660 50  |
| Momentové kľúče prepínateľnou račnou Maximálny ťahovací moment 200                                  | 656050 200 |
| Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50                                  | 308740 50  |
| Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50                                      | 308615 50  |
| Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50   | 308605 50  |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50 | 308820 50  |
| Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50   | 308640 50  |
| ER upínací kľúč pre klieštinové upínače ER 40   | 309680 40  |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50  | 308765 50  |
| Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50  | 308620 50  |
| Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50  | 308650 50  |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50  | 308790 50  |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50  | 308795 50  |
| Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50  | 308785 50  |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50  | 308760 50  |
| ER upínací kľúč1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 40                                       | 309700 40  |
| Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50                       | 308720 50  |