

Garant**držák na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 20/1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273758 20/1,5
GTIN	4045197720320
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

Technický opis

Funkčná šírka L_4	21,5 mm
Hĺbka vpichu t_{\max}	10,5 mm
Šírka zápichu w	1,5 mm
Dĺžka hlavy L_1	30 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Celková dĺžka L	125 mm
Šírka stopky b	20 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Upevňovacia skrutka Typ 6	279815 6
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600